






Monteringsanvisning till PT1253530, PT1553530



Fästes i skrovet med skruv. Borra före med lämpligt borr. Efter anpassning mot skrovet, drag åt samtliga fästen ordentligt. Använd tätningssmassa mellan rör och kulle samt alla skruvhål.



Mått i mm.

Monteringssats:

1 st	PT 1553530 plattform
2 st	Universalbeslag
2 st	M8x30 låsbricka + bricka+plastbricka
2 st	Justerbara infästningsstag inkl. plattbeslag (22mm)
4 st	M6x35 + låsmutter
10 st	M6x25 + mutter,bricka
2 st	M8x16 låsbult
2 st	Ändbeslag Ø25 mm
2 st	M8x12
2 st	Stag med låsbult. 160 mm, Ø25 mm.

Passande steg:

BK90	Kassettsteg
BKT73	Teleskopsteg i kassett
BKT74	Teleskopsteg i kassett